

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1682.630

Skrinka pre tlačidlá HD

State: 3.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1682.630 - Skrinka pre tlačidlá HD

Enclosure solution with cut-outs for switches, tailored to the requirements of the food and beverage industry. All-round gap-free silicone seal between enclosure and cover. Hygiene-compliant quick-release hexagon fastener.



Features

Obj. č.	HD 1682.630
Prevedenie	Skrine s hygienickým dizajnom
Materiál	Skriňa a kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Skrutka uzáveru: z nerezovej ocele Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Povrch	Skrinka a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti < 0,8 µm Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skrinka Kryt s výrezmi pre tlačidlá Tesnenie a uzatváracie skrutky (priložené)
Rozmery	Šírka vpredu: 100 mm Šírka vzadu: 122 mm Výška vpredu: 160 mm Výška vzadu: 182 mm Hĺbka: 90 mm
Vzdialenosť otvorov	60 mm
Výrezy (počet x Ø)	2 x 30,5 mm

Features

Kód IK	IK08
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Hygienický šesťhranný uzáver. Počet uzáverov: 4
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,3 kg
Brutto hmotnosť	1,33 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	14,23
Číslo colnej sadzby	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	HD skrinka pre tlačidlá, ŠxVxH: 100x160x90 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, 2 výrezy na tlačidlá, Ø 30,5 mm

Approvals

Explanations

Declaration of conformity
PCF-declaration