


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1684.600

Skrinka pre tlačidlá HD

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1684.600 - Skrinka pre tlačidlá HD

Skrinka so štyrmi výrezmi pre tlačidlá, v súlade s požiadavkami potravinárskeho priemyslu. Celoobvodové silikónové tesnenie bez medzier medzi skriňou a vekom. Hygienický šesťhranný rýchlozáver.



Features

Obj. č.	HD 1684.600
Prevedenie	Skrine s hygienickým dizajnom
Materiál	Skríňa a kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Skrutka uzáveru: z nerezovej ocele Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Povrch	Skrinka a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti < 0,8 µm Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skrinka Kryt s výrezmi pre tlačidlá Tesnenie a uzatváracie skrutky (priložené)
Rozmery	Šírka vpredu: 100 mm Šírka vzadu: 122 mm Výška vpredu: 280 mm Výška vzadu: 302 mm Hĺbka: 90 mm
Vzdialenosť otvorov	60 mm
Výrezy (počet x Ø)	4 x 22,5 mm

Features

Kód IK	IK08
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Hygienický šesťhranný uzáver. Počet uzáverov: 4
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,78 kg
Brutto hmotnosť	1,98 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	8,75
Číslo colnej sadzby	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	HD skrinka pre tlačidlá, ŠxVxH: 100x280x90 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, 4 výrezy na tlačidlá, Ø 22,5 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK

PCF-declaration