


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1919.500

Nástěnné skřínky EL, dvoudílné

State: 2.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1919.500 - Nástěnné skříňky EL, dvoudílné s otočným rámem

Nástěnná skříň 2dílná s otočným rámem. Krytí IP 55

Features

Obj. číslo	EL 1919.500
Provedení	s otočným rámem
Popis výrobku	Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému rámu.
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Otočný rám: ocelový plech Čelní dveře: hliníkový protlačovaný profil, akrylátové sklo, 3 mm
Povrch	Skříň a otočný rám: základní barva a práškový nástřik Čelní dveře: eloxované
Barva	Skříň a otočný rám: RAL 7035 Čelní dveře: stříbrné
Rozsah dodávky	Skříň Čelní dveře Otočný rám 482,6 mm (19"), namontovaný Včetně upevňovacího příslušenství
Výškové moduly	6 U
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 380 mm Hloubka: 369 mm
Instalační hloubka	270 mm
Světlé rozměry	Světlá šířka: 537 mm Světlá výška: 317 mm
Základní materiál	Hliník
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55

Features

OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_ DOOR_TO_SWING_FRAME 67 - 97 mm

Balení 1 ks

Netto hmotnost 19,8 kg

Brutto hmotnost 20,8 kg

Číslo celní sazby 94032080

ECLASS 8.0 27142408

Approvals

Approvals

Lloyds Register of Shipping