

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2252.605

Nástenné skrinky EL, trojdielne

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2252.605 - Nástenné skrinky EL, trojdielne s montážnou doskou a profilovými lištami, pevná montáž

Wall-mounted enclosure 3-part, pre-configured with: Solid gland plate, top and bottom, mounting plate is supplied loose. Protection category IP 55.

Features

| | |
|----------------------|--|
| Obj. č. | EL 2252.605 |
| Prevedenie | Nástenná skriňa IT s montážnou doskou a profilovými lištami, pevná montáž |
| Materiál | Nástenný a otočný diel: ocelový plech, 1,5 mm Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm |
| Povrch | Štruktúrovaná prášková farba |
| General colour | RAL 7035 |
| Farba | Nástenný a otočný diel: RAL 7035 Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá) |
| Rozsah dodávky | Nástenný diel s prírubovou doskou uzavretou, hore a dole, a montážna doska (priložená) Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, pevná montáž Dizajnové presklené dvere 1 kľúč pre rozvádzačovú skriňu Doppelbart č. 5 Komfortná rukoväť Mini pre uzatváracie vložky Bezpečnostný zámok 3524 E |
| Výškové moduly | 12 U |
| Rozmery | Šírka: 600 mm Výška: 612 mm Hĺbka: 373 mm |
| Inštalačná hĺbka | 320 mm |
| Svetlé rozmery | Svetlá šírka: 502 mm Svetlá výška: 549 mm |
| Hĺbka otočného dielu | 216 mm |

Features

| | |
|---|--|
| Rozmery montážnej dosky (Š x V) | 485 mm x 565 mm |
| Hĺbka nástenného dielu | 135 mm |
| Kód IK | IK08 |
| Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická) | 600 N |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 55 |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 34,2 kg |
| Brutto hmotnosť | 36 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Popis výrobku | EL nástenná skriňa, 3-dielna, 12 U, ŠxVxH: 600x612x373 mm, IP 55, dizajnové presklené dvierka vpredu |

Approvals

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Approvals | Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|-----------|---------------------------------------|