


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2255.605

Nástenné skrinky EL, trojdielne

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2255.605 - Nástenné skrinky EL, trojdielne s montážnou doskou a profilovými lištami, pevná montáž

Wall-mounted enclosure 3-part, pre-configured with: Solid gland plate, top and bottom, mounting plate is supplied loose. Protection category IP 55.

Features

Obj. č.	EL 2255.605
Prevedenie	Nástenná skriňa IT s montážnou doskou a profilovými lištami, pevná montáž
Materiál	Nástenný a otočný diel: ocelový plech, 1,5 mm Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	Nástenný a otočný diel: RAL 7035 Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
Rozsah dodávky	Nástenný diel s prírubovou doskou uzavretou, hore a dole, a montážna doska (priložená) Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, pevná montáž Dizajnové presklené dvere 1 kľúč pre rozvádzačovú skriňu Doppelbart č. 5 Komfortná rukoväť Mini pre uzatváracie vložky Bezpečnostný zámok 3524 E
Výškové moduly	15 U
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 746 mm Hĺbka: 373 mm
Inštaláčna hĺbka	320 mm
Svetlé rozmery	Svetlá šírka: 502 mm Svetlá výška: 683 mm
Hĺbka otočného dielu	216 mm

Features

Rozmery montážnej dosky (Š x V)	485 mm x 699 mm
Hĺbka nástenného dielu	135 mm
Kód IK	IK08
Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická)	750 N
Základný materiál	Sheet steel
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	39,901 kg
Brutto hmotnosť	42 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Popis výrobku	EL nástenná skriňa, 3-dielna, 15 U, ŠxVxH: 600x746x373 mm, IP 55, dizajnové presklené dvierka vpredu

Approvals

Approvals	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	---------------------------------------