


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.555

Nástenné skrinky AX, trojdielne

State: 18.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.555 - Nástenné skrinky AX, trojdielne With Blue e+ outlet filter

The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.



Features

Obj. č.	AX 2261.555
Prevedenie	Nástenná skriňa IT
Materiál	Nástenný a otočný diel: ocelový plech, 1,5 mm Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
Farba	Nástenný a otočný diel: RAL 7035 Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
Rozsah dodávky	Stenový diel: prírubová doska uzavretá, horná a dolná Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, pevná montáž Dizajnové presklené dvere Zámok dizajnových presklených dverí: bezpečnostný zámok 3524 E Zámok stredného dielu: 3 mm Doppelbart 2 Blue e+ outlet filters 3238.300 (supplied loose) Komfortná rukoväť Mini
Výškové moduly	15 U

Features

Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 745 mm Hĺbka: 573 mm
Inštaláčna hĺbka	520 mm
Svetlé rozmery	Svetlá šírka: 502 mm Svetlá výška: 684 mm
Hĺbka otočného dielu	416 mm
Hĺbka nástenného dielu	135 mm
Počet uzáverov	1
Kód IK	IK08
Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická)	750 N
Load capacity of wall section (static)	250 N
Základný materiál	Sheet steel
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Komfortná rukoväť Mini Vložka uzáveru: Bezpečnostná vložka, zámok č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
Číslo colnej sadzby	94032080
Popis výrobku	AX wall-mounted enclosure, 3-part with Blue e+ outlet filter, WxHxD: 600x745,573 mm, 15 U, wall section: Solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity