

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2311.225

Upevňovacie čapy

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2311.225 - Upevňovacie čapy

The universal assembly component for all situations where a distance from the mounting level is required.

Features

Obj. č.	SZ 2311.225
Technické údaje	So samorezným závitom pre otvory s Ø 4,5 mm
Materiál	Šesťhranná oceľ (vel. 8)
Povrch	Pozinkovaný
Dĺžka	25 mm
Montážny pokyn	Na zadnej strane je možné upevnenie napr. DIN líšt / nosných profilových líšt, krytov proti nebezpečnému dotyku, krytiel hlavných vypínačov, líšt pre mechanické upevnenie káblov atď. pomocou skrutiek do plechu 5,5 x 13
Balenie	12 pc(s).
Netto hmotnosť	0,108 kg
Brutto hmotnosť	0,118 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73181535
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Dištančné skrutky SZ, D: 25 mm