


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2370.540 Blikací prvek LED

State: 3.2.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2370.540 - Blikací prvek LED pro signální sloupky, modulární

Se signalizací v úhlu 360° díky optimalizovanému optickému hranolu, počet možných stupňů = 5 prvků, při stejném napětí.

## Features

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                                                    | SZ 2370.540                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Provedení                                                  | Blikací prvek LED                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výhody                                                     | <p>Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru.</p> <p>Konfigurace až pěti prvků při stejném napětí.</p> <p>Prvky jsou k dispozici v různých barvách a s různými hodnotami napětí.</p> <p>Prvek s blikajícím a zábleskovým světlem, včetně žárovky, k přímému použití.</p> |
| Popis funkce                                               | Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky, žárovkami a popisovací tabulkou                                                                                                                                                                                              |
| Materiál                                                   | <p>Skříň z polyamidu</p> <p>Sférický kryt: polykarbonát transparentní</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| Barva                                                      | Modrý                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Průměr                                                     | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi | 2500 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace       | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozměry                                                    | Výška: 56 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529                        | IP 54, je-li uzavírací kryt nebo akustický prvek namontován nahoře                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jmenovité provozní napětí                                  | 24 V (AC/DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Balení                                                     | 1 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Features

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Netto hmotnost    | 0.07          |
| Brutto hmotnost   | 0.083         |
| Číslo celní sazby | 94054990      |
| EAN               | 4028177656499 |
| ECLASS 8.0        | 27371220      |

# Approvals

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-----------|--------------------------|