


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.541 Blikací prvok LED

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2370.541 - Blikací prvok LED pre signálne stĺpiky, modulárne

With 360° signal transmission thanks to optimised prism system.

Features

| | |
|--|---|
| Obj. č. | SG 2370.541 |
| Prevedenie | Blikací prvok LED |
| Výhody | Jednoduchá montáž a vytvorenie kontaktného spoja pomocou bajonetového uzáveru. S vyžarovaním signálu v rozsahu 360° vďaka optimalizovanej prizmatickej technike Konfigurácia až piatich prvkov pri rovnakom napätí. Prvky sú k dispozícii v rôznych farbách a s rôznymi hodnotami napätia. |
| Popis funkcie | Možná je modulárna konštrukcia s prípojnými, optickými, akustickými prvkami a popisovacou tabuľkou |
| Materiál | Skriňa z polyamidu Sférický kryt: polykarbonát transparentný |
| Farba | Modrý |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 65 if a cover or acoustic component is fitted at the top |
| Menovité prevádzkové napätie | 24 V (AC/DC) |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,072 kg |
| Brutto hmotnosť | 0,073 kg |
| Číslo colnej sadzby | 85311095 |
| ETIM 9 | EC000232 |
| ETIM 8 | EC000232 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |

Features

Popis výrobku

Optický prvok SG LED, modrý.

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity