


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.551 Blikací prvok LED

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2370.551 - Blikací prvok LED pre signálne stĺpiky, modulárne

With 360° signal transmission thanks to optimised prism system.

Features

Obj. č.	SG 2370.551
Prevedenie	Blikací prvok LED
Výhody	Jednoduchá montáž a vytvorenie kontaktného spoja pomocou bajonetového uzáveru. S vyžarovaním signálu v rozsahu 360° vďaka optimalizovanej prizmatickej technike Konfigurácia až piatich prvkov pri rovnakom napätí. Prvky sú k dispozícii v rôznych farbách a s rôznymi hodnotami napätia.
Popis funkcie	Možná je modulárna konštrukcia s prípojnými, optickými, akustickými prvkami a popisovacou tabuľkou
Materiál	Skriňa z polyamidu Sférický kryt: polykarbonát transparentný
Farba	Červená farba
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 65 if a cover or acoustic component is fitted at the top
Menovité prevádzkové napätie	230 V
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,073 kg
Brutto hmotnosť	0,075 kg
Číslo colnej sadzby	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

Features

Popis výrobku

SG LED optický prvok s blikajúcim svetlom, červený.

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity