

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.100

Signálny stĺpik, kompaktná LED dióda

State: 1.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.100 - Signálny stĺpik, kompaktná LED dióda

Extremely long service life of the LEDs, minimal assembly work and low warehousing costs.

Features

Obj. č.	SG 2372.100
Prevedenie	3-stupňové, červené, žlté, zelené
Výhody	Kompletné riešenie pripravené na okamžité pripojenie Malá konštrukčná výška Dlhá životnosť LED Nízke náklady na montáž a skladovanie
Káblový vstup	Min. priemer kábla: 3 mm Max. priemer kábla: 6,5 mm
Priemer	72 mm
Spôsob (elektrického) pripojenia	Screw terminals
Svetelný zdroj	LEDs
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie	< 60 V DC
Rozmery	Výška: 177 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...70 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 65
Menovité prevádzkové napätie	24 V 24 V (DC)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,339 kg
Brutto hmotnosť	0,34 kg
Číslo colnej sadzby	85318070
ECLASS 8.0	27371230

Features

Popis výrobku	SG Signal pillar, LED-compact, 24 V AC/DC, 3-stage, red/amber/green
---------------	---

Approvals

Approvals	UR
-----------	----

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---