

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.101

Signálny stĺp 3-dielny LED

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.101 - Signálny stĺp 3-dielny LED

Identify malfunctions and operating statuses in machines and automated processes immediately with Rittal's flexible range of signal pillars to suit all applications. If you only need three standard signal colours, the plug-and-play 3-way LED signal system is the ideal choice.

Features

Obj. č.	SG 2372.101
Prevedenie	pre montáž na rúrku
Výhody	Kompletné riešenie pripravené na okamžité pripojenie Extrémne vysoká životnosť LED diód (max. 100 000 h, preto bezúdržbové) Nízke náklady na montáž a skladovanie
Technické údaje	3-stupňové, červené, žlté, zelené Uhol vyžarovania: 3 x 120°
Káblový vstup	Min. priemer kábla: 3 mm Max. priemer kábla: 6,5 mm
Spôsob (elektrického) pripojenia	Screwless spring terminals
Svetelný zdroj	LEDs
Rozmery	Výška: 211,5 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...50 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 65
Menovité prevádzkové napätie	24 V
Závit	M12 x 1.5
Poznámka	The signal pillar is comprised of items 2372001, 2372021, 2372011 and 2368001
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,25 kg
Brutto hmotnosť	0,308 kg

Features

Číslo colnej sadzby	85318070
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
Popis výrobku	Signálny stĺpik SG, 3-stupňový LED pre montáž na rúrku

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------