

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.130

Signální sloupek, kompaktní LED dioda

State: 10.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.130 - Signální sloupek, kompaktní LED dioda

Extrémně dlouhá životnost LED diod, nízké výdaje na montáž a nízké náklady na skladování.

Features

Obj. číslo	SG 2372.130
Provedení	1stupňové, červené
Popis výrobku	Úhel vyzařování: 3 x 120°, při dodání: nepřerušované světlo. Funkce blikání řízená z SPS
Výhody	Kompletní řešení připravené k okamžitému připojení Malá konstrukční výška Dlouhá životnost LED Nízké náklady na montáž a skladování
Kabeleinführung	Min. průměr kabelu: 3 mm Max. průměr kabelu: 6,5 mm
Průměr	72 mm
Způsob (elektrického) připojení	Šroubové svorky
Světelný zdroj	LED diody
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	< 60 V DC
Rozměry	Výška: 107 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 65
Jmenovité provozní napětí	24 V 24 V (DC)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,219 kg
Brutto hmotnost	0,233 kg
Číslo celní sazby	85311095

Features

ECLASS 8.0

27371230

Popis výrobku

Signál. sloup LED-KOMPAKT

Approvals

Approvals

UR

Explanations

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK