

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2374.070

Žárovky

State: 4.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2374.070 - Žárovky pro prvky s trvalým světlem

S patičí BA 15d.

Features

Obj. číslo	SG 2374.070
Popis výrobku	s patičí BA 15d
Výhody	Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru.
Popis funkce	Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky, žárovkami a popisovací tabulkou
Jmenovitý elektrický příkon (cca)	5 W
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi	286 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	2000 V AC
Jmenovité provozní napětí	260 V
Balení	3 ks
Netto hmotnost	0,021 kg
Brutto hmotnost	0,024 kg
Číslo celní sazby	85392192
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Popis výrobku	Žárovky pro opt. prvky 230V, 5W, bal=3ks