



# SG 2376.000 - Akustický prvok pre signálne stĺpiky, modulárne

To indicate warnings or malfunctions.

## Features

Obj. č.	SG 2376.000
Prevedenie	Neprerušovaný alebo kolísavý zvuk, 85 dB, max. 25 mA
Výhody	Jednoduchá montáž a vytvorenie kontaktného spoja pomocou bajonetového uzáveru.
Oblasti použitia	Montáž iba na hornom konci optických prvkov, resp. priamo na pripojovacom prvku.
Popis funkcie	Možná je modulárna konštrukcia s prípojnými, optickými, akustickými prvkami, žiarovkami a popisovacou tabuľkou.
Materiál	Skriňa z polyamidu
Farba	Čierna
Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze	2500 V AC
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie	250 V AC
Menovité prevádzkové napätie	24 V (AC/DC)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,09 kg
Brutto hmotnosť	0,112 kg
Číslo colnej sadzby	85311095
ECLASS 8.0	27371237
Popis výrobku	SG Acoustic component, for signal pillar, modular, 24 V AC/DC, 85 dB, max. 25 mA

# Approvals

---

Approvals

UR