

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2376.100

## Prvek rozhraní AS

State: 16.12.2025 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2376.100 - Prvek rozhraní AS pro signální sloupky, modulární

Pro komfortní ovládání stupňů signálních sloupků prostřednictvím rozhraní AS.



## Features

|                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                    | SM 2376.100                                                                                                                                                                                                                 |
| Technické údaje            | Standardní Slave<br>Max. 31 adres<br>Řízení až 4 signálních stupňů.<br>Možnost přepnutí zdroje napájení z interního sběrnicevého napájení na externí pomocné napájení<br>S programovacím rozhraním                          |
| Materiál                   | Polykarbonát                                                                                                                                                                                                                |
| Barva                      | černá, průhledná                                                                                                                                                                                                            |
| Průměr                     | 70 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| External auxiliary voltage | Externí pomocné napájení 24 V DC $\pm$ 10 %<br>Proudová zatížitelnost max. 200 mA na prvek<br>Příkon max. 75 mW<br>Napětí signálního prvku 24 V DC $\pm$ 10 %<br>Ochrana proti zkratu/přetížení předřazená pojistka M 1,6 A |

# Features

|                                    |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internal auxiliary voltage         | Napájení zajišťuje sběrnice<br>Proudová zatížitelnost max. 200 mA<br>Příkon max. 250 mA<br>Napětí na signálním prvku 18 – 31 V DC<br>Zabudovaná ochrana proti zkratu/přetížení |
| Rozměry                            | Výška: 56 mm                                                                                                                                                                   |
| Rozsah provozních teplot           | -20 °C...50 °C                                                                                                                                                                 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 54                                                                                                                                                                          |
| Balení                             | 1 ks                                                                                                                                                                           |
| Netto hmotnost                     | 0.119                                                                                                                                                                          |
| Brutto hmotnost                    | 0.12                                                                                                                                                                           |
| Číslo celní sazby                  | 39269097                                                                                                                                                                       |
| EAN                                | 4028177580350                                                                                                                                                                  |
| ECLASS 8.0                         | 27371220                                                                                                                                                                       |

# Approvals

|           |    |
|-----------|----|
| Approvals | UR |
|-----------|----|