


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2384.020

# Skrinky pre tlačidlá

State: 26.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2384.020 - Skrinky pre tlačidlá Nerezová oceľ

Switch housing made from stainless steel 1.4301 (AISI 304) with switch cut-outs, diameter: 22.5 mm. Protection category IP 66.

## Features

Obj. č.	SM 2384.020
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch	Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240
Rozsah dodávky	Skrinka s krytom Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozmery	Šírka: 160 mm Výška: 100 mm Hĺbka: 90 mm
Hrúbka materiálu krytu	1,25 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,25 mm
Vzdialenosť otvorov	60 mm
Výrezy (počet x Ø)	2 x 22,5 mm
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek Počet uzáverov: 4
Zavedenie káblov (počet x Ø)	2
Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov	2
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)

# Features

---

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,98 kg
Brutto hmotnosť	1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	3,83
Číslo colnej sadzby	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Skrinka na tlačidlá SM, ŠxV: 160x100x90 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, bez montážnej dosky, 2 výrezy na tlačidlá

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration
--------------	--