

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.050

Lišta

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.050 - Lišta pre EMC tieniace svorky a na odľahčenie ťahu

Combined rail for strain relief and EMC contacting of inserted cables.



Features

Obj. č.	SZ 2388.050
Prevedenie	Profilová lišta tvaru C na upevnenie káblových príchytiek Výrezy v tvare T v rastri 40 mm na uchytenie káblov káblovými sťahovacími páskami
Výhody	Vytvorenie dodatočného kontaktného spojenia pomocou existujúcich otvorov (Ø 9 mm) na ľavej a pravej strane lišty Pripravené na montáž EMC tieniacej svorky bez použitia náradia
Materiál	Hliníkový pretlačovaný profil
Povrch	Pasivované bez použitia chrómu
Rozsah dodávky	1 lišta 2 strmeňové držiaky Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka	953 mm
Možnosti montáže	na horizontálny/vertikálny profil skrine na montážnej doske, je možné namontovať aj bez strmeňového držiaka
Vhodné pre	Typ skrine: VX TS Šírka: = 1.000 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,76 kg

Features

Brutto hmotnosť	0,84 kg
Číslo colnej sadzby	76042990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	SZ lišta, pre EMC tieniace svorky a na odľahčenie ťahu, pre Š: 1000 mm