


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.000

Káblové priechodky HD

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.000 - Káblové priechodky HD

HD cable gland IP 68 (5 bar, 30 min.)



Features

| | |
|-----------------------------|--|
| Obj. č. | HD 2410.000 |
| Prevedenie | Štandardné |
| Výhody | Účinné zamedzenie usadzovania škodlivých mikroorganizmov vďaka hladkému a uzavretému vonkajšiemu povrchu. Podstatne jednoduchšie a teda menej nákladné čistenie v porovnaní s bežnými káblovými priechodkami. |
| Oblasti použitia | Výroba a balenie potravín Čisté technologické priestory (napr. farmácia) Biotechnológie Chemický priemysel |
| Materiál | Matica: nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303) Tesnenie: v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600 |
| Rozmery | Závit: M12 x 1.5 |
| Pre Ø kábla | 3 - 6,5 mm |
| Rozsah prevádzkových teplôt | -20 °C...100 °C |

Features

| | |
|---|--|
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min) |
| Balenie | 5 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,115 kg |
| Brutto hmotnosť | 0,123 kg |
| Číslo colnej sadzby | 73181900 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Popis výrobku | HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M12x1,5, for cables Ø 3-6.5 mm, Standard version |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------------|
| Explanations | Manufacturer's declaration |
|--------------|----------------------------|