

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.001 Kabelové průchodky HD

State: 10.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.001 - Kabelové průchodky HD

Kompaktnější konstrukce a pojistná matice je již součástí dodávky.



Features

| | |
|--------------------------|---|
| Obj. číslo | HD 2410.001 |
| Provedení | Standardní |
| Výhody | Účinné zamezení usazování škodlivých mikroorganismů díky hladkému a uzavřenému vnějšímu povrchu. Podstatně snazší a tedy méně nákladné čištění ve srovnání s běžnými kabelovými průchodkami. |
| Oblasti použití | Výroba a balení potravin Čisté technologické prostory (např. farmacie) Biotechnologie Chemický průmysl |
| Materiál | Matice: nerezocel 1.4305 (AISI 303) Těsnění: EPDM, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 |
| Rozsah dodávky | Včetně kontramatice |
| Rozměry | Závit: M12 x 1,5 |
| Pro Ø kabelu | 3 - 6,5 mm |
| Rozsah provozních teplot | -20 °C...100 °C |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP69 / IPX8 (5 barů, 30 min) |
| Balení | 5 ks |
| Netto hmotnost | 0,095 kg |
| Brutto hmotnost | 0,134 kg |
| Číslo celní sazby | 73072980 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Popis výrobku | HD kabelová průchodka, nerez ocel 1.4305, velikost: M12x1,5, pro kabel Ø 3-6,5 mm, standardní provedení |

Approvals

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) VDE |
|-----------|-------------------------------|