

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.021 Kabelové průchodky HD

State: 2.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.021 - Kabelové průchodky HD

Kompaktnější konstrukce a pojistná matice je již součástí dodávky.



Features

Obj. číslo	HD 2410.021
Provedení	Standardní
Výhody	Účinné zamezení usazování škodlivých mikroorganismů díky hladkému a uzavřenému vnějšímu povrchu. Podstatně snazší a tedy méně nákladné čištění ve srovnání s běžnými kabelovými průchodkami.
Oblasti použití	Výroba a balení potravin Čisté technologické prostory (např. farmacie) Biotechnologie Chemický průmysl
Materiál	Matice: nerezocel 1.4305 (AISI 303) Těsnění: EPDM, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Rozsah dodávky	Včetně kontramaticy
Rozměry	Závit: M20 x 1,5
Pro Ø kabelu	6 - 12 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...100 °C

Features

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP69 / IPX8 (5 barů, 30 min)
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 2 Type 4 Type 4X Typ 12 Type 12K Typ 13
Balení	5 ks
Netto hmotnost	0,33 kg
Brutto hmotnost	0,333 kg
Číslo celní sazby	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	HD kabelová průchodka, nerez ocel 1.4305, velikost: M20x1,5, pro kabel Ø 6-12 mm, standardní provedení

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
-----------	---------------------------