

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.021

Káblové priechodky HD

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.021 - Káblové priechodky HD

More compact design and the lock nut is included with the supply.



Features

Obj. č.	HD 2410.021
Prevedenie	Štandardné
Výhody	Účinné zamedzenie usadzovania škodlivých mikroorganizmov vďaka hladkému a uzavretému vonkajšiemu povrchu. Podstatne jednoduchšie a teda menej nákladné čistenie v porovnaní s bežnými káblovými priechodkami.
Oblasti použitia	Výroba a balenie potravín Čisté technologické priestory (napr. farmácia) Biotechnológie Chemický priemysel
Materiál	Matica: nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303) Tesnenie: EPDM, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Rozsah dodávky	Vrátane kontramatice
Rozmery	Závit: M20 x 1.5
Pre Ø kábla	6 - 12 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...100 °C

Features

Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13
Balenie	5 pc(s).
Netto hmotnosť	0,33 kg
Brutto hmotnosť	0,333 kg
Číslo colnej sadzby	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	HD káblová priechodka nerez, 1.4305, rozmer: M20x1.5, pre kábel Ø 6-12 mm, štandardná verzia

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
-----------	---------------------------