


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.111

Káblové priechodky HD

State: 22.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.111 - Káblové priechodky HD

More compact design and the lock nut is included with the supply.



Features

Obj. č.	HD 2410.111
Prevedenie	EMC
Výhody	Účinné zamedzenie usadzovania škodlivých mikroorganizmov vďaka hladkému a uzavretému vonkajšiemu povrchu. Podstatne jednoduchšie a teda menej nákladné čistenie v porovnaní s bežnými káblovými priechodkami.
Oblasti použitia	Výroba a balenie potravín Čisté technologické priestory (napr. farmácia) Biotechnológie Chemický priemysel
Materiál	Matica: nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303) Tesnenie: EPDM, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Rozsah dodávky	Vrátane kontramatice
Rozmery	Závit: M16 x 1.5
Pre Ø kábla	5 - 10 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...100 °C

Features

Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Balenie	5 pc(s).
Netto hmotnosť	0,2 kg
Brutto hmotnosť	0,206 kg
Číslo colnej sadzby	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	HD káblová priechodka nerez, 1.4305, rozmer: M16x1.5, pre kábel Ø 5-10 mm, štandardná verzia

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
-----------	-------------------------------