

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.131

Kabelové průchodky HD

State: 23.8.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.131 - Kabelové průchodky HD

Kompaktnější konstrukce a pojistná matice je již součástí dodávky.



Features

Obj. č.	HD 2410.131
Provedení	EMC
Výhody	Účinné zamezení usazování škodlivých mikroorganismů díky hladkému a uzavřenému vnějšímu povrchu. Podstatně snazší a tedy méně nákladné čištění ve srovnání s běžnými kabelovými průchodkami.
Oblasti použití	Výroba a balení potravin Čisté technologické prostory (např. farmacie) Biotechnologie Chemický průmysl
Materiál	Matice: nerezocel 1.4305 (AISI 303) Těsnění: EPDM, v souladu se směrnici FDA 21 CFR 177.2600
Rozsah dodávky	Včetně kontramaticy
Rozměry	Závit: M25 x 1,5
Pro Ø kabelu	12 - 17 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...100 °C

Features

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP69 / IPX8 (5 barů, 30 min)
-------------------------------------	------------------------------

Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 2 Type 4 Type 4X Typ 12 Type 12K Typ 13
--------------------------	---

Balení	5 ks
--------	------

Netto hmotnost	0.54
----------------	------

Brutto hmotnost	0.59
-----------------	------

Číslo celní sazby	73072980
-------------------	----------

EAN	4028177928664
-----	---------------

ETIM 9	EC000441
--------	----------

ETIM 8	EC000441
--------	----------

ECLASS 8.0	27149109
------------	----------

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
-----------	---------------------------