

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.631**

**Káblové priechodky z polyamidu**

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.631 - Káblové priechodky z polyamidu

Integrated clamping membranes ensure reliable tightening and strain relief to protect the cables.

## Features

Obj. č.	SZ 2411.631
Výhody	Priechodka a kontramatice sú predávané spoločne v jednom balení, čo uľahčuje objednávanie a skladovanie. Upínacie lamely pre rovnomerné utiahnutie a odľahčenie ťahu, ktoré chránia kábel
Materiál	Polyamid 6 Tesnenie: CR/NBR
Farba	RAL 7035
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Rozmery	Výška: 35,5 mm
Závit	M25 x 1.5
Dĺžka závit	8 mm
Min. priemer kábla	10 mm
Max. priemer kábla	17 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-30 °C...100 °C
torque	5 Nm
Veľkosť kľúča	29 mm
Rozmery	Závit: M25 x 1.5 Dĺžka závit: 8 mm
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Balenie	25 pc(s).

## Features

---

Netto hmotnosť	0,475 kg
Brutto hmotnosť	0,495 kg
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	SZ káblová priechodka Polymaid, rozmer: M25x1,5, pre kábel ø 10-17 mm

## Approvals

---

Approvals	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK