

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.631**

**Kabelové průchodky z polyamidu**

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.631 - Kabelové průchodky z polyamidu

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přitah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

## Features

Obj. číslo	SZ 2411.631
Výhody	Průchodka a kontramatice jsou prodávány společně v jednom balení, což usnadňuje objednávání a skladování. Upínací lamely pro rovnoměrné utažení a odlehčení tahu, které chrání kabel
Materiál	Polyamid 6 Těsnění: CR/NBR
Barva	RAL 7035
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 68 (5 barů, 30 min)
Rozměry	Výška: 35,5 mm
Závit	M25 x 1,5
Délka závitu	8 mm
Min. průměr kabelu	10 mm
Max. průměr kabelu	17 mm
Rozsah provozních teplot	-30 °C...100 °C
torque	5 Nm
Velikost klíče	29 mm
Rozměry	Závit: M25 x 1,5 Délka závitu: 8 mm
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Balení	25 ks

## Features

---

Netto hmotnost	0,475 kg
Brutto hmotnost	0,495 kg
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	SZ Kabelové průchodky z polyamidu, velikost: M25x1,5, pro kabely ø 10-17 mm

## Approvals

---

Approvals	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK