


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2435.100 Komfortní rukojeť AX

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2435.100 - Komfortní rukojeť AX

Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku.

Features

Obj. číslo	AX 2435.100
Provedení	Pro zámkové vložky a profilové půlválcové vložky
Popis výrobku	Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku.
Materiál	Zinkový tlakový odlitek
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Uzávěr	Provedení uzávěru: Připraveno pro uzavírací vložky provedení A, montáž profilových půlválcových vložek o celkové délce 40 nebo 45 mm (podle DIN 18 252) nebo bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem o délce 40 mm
Vhodné pro typ skříně	AX s 3-bodovým uzavíracím systémem TE Spodní díly TP TX CableNet
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,56 kg
Brutto hmotnost	0,58 kg
Číslo celní sazby	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Popis výrobku	AX Komfortní rukojeť, pro AX s tyčovým uzávěrem, pro zámkové vložky a profilové půlválcové vložky

Approvals

Approvals

DNV

UL + C-UL - FTTA