

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.500

Zátky na vyrovnanie tlaku

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2459.500 - Zátky na vyrovnanie tlaku

Zátky na vyrovnanie tlaku z polyamidu, s integrovanou tesniacou membránou, najmä pre skrine vystavené meniacim sa klimatickým podmienkam (napr. pre vonkajšiu inštaláciu).

Features

Obj. č.	SZ 2459.500
Technické údaje	Priepustnosť pre vzduch do 120 litrov/h pri rozdiel tlakov 70 mbar Upevňovací závit M12 x 1,5 s možnosťou montáže do materiálov s hrúbkou do 4 mm
Materiál	Polyamid
Farba	V odtieni podobnom RAL 9005
Rozsah dodávky	Vrátane kontramaticice
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 68 IP X8
Balenie	5 pc(s).
Netto hmotnosť	0,015 kg
Brutto hmotnosť	0,02 kg
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Popis výrobku	SZ zátka na vyrovnanie tlaku

Approvals

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)