


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.500

Zátky pro vyrovnání tlaku

State: 2.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2459.500 - Zátky pro vyrovnání tlaku

Zátky pro vyrovnání tlaku z polyamidu, s integrovanou těsnicí membránou, zejména pro skříňě vystavené měnícím se klimatickým podmínkám (např. pro venkovní instalaci).

Features

Obj. číslo	SZ 2459.500
Popis výrobku	V uzavřených skříňkách může v důsledku rozdílných tlaků kondenzovat voda, k tomu může docházet především v případech, kdy je skříňka vystavena proměnlivým podmínkám. Tyto rozdíly tlaku, a tudíž i tvorba kondenzátu, se výrazně minimalizují díky integrované těsnicí membráně v zátce pro vyrovnání tlaku. Membrána navíc chrání před pronikáním vlhkosti zvenku. Montáž se provádí na vertikálních plochách z důvodu ochrany před znečištěním.
Technické údaje	Propustnost pro vzduch do 120 litrů/h při rozdílu tlaků 70 mbar Upeňovací závit M12 x 1,5 s možností montáže do materiálů o tloušťce do 4 mm
Materiál	Polyamid
Barva	V odstínu podobném RAL 9005
Rozsah dodávky	Včetně kontramatice
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 68 IP X8
Balení	5 ks
Netto hmotnost	0,015 kg
Brutto hmotnost	0,02 kg
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009

Features

ECLASS 8.0

27180715

Popis výrobku

SZ Zátky pro vyrovnání tlaku

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)