

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.600 Krytka rozhrania

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.600 - Krytka rozhrania pre prúdový chránič FI

According to standard EN 60 204-1, all circuits with a rated current of ≤ 20 A that supply sockets in or on machine enclosures must be fused with a residual-current circuit-breaker with a rated differential current of ≤ 30 mA. Prepared for the installation of standard, 2-pole RCBO circuit-breakers.

Features

Obj. č.	SZ 2482.600
Prevedenie	Pružinové svorky max. 2 x 2,5 mm ² , pripojenie vzadu
Výhody	Ochrana proti poruchovým prúdom a preťaženiu Istenie zodpovedajúce norme EN 60 204 Reset ističa FI je možný bez otvorenia rozvádzačovej skrine Pružinový mechanizmus dvíha neuzamknuté veko nahor o 30°. Tak už na uzavretie veka nezabudnete.
Oblasti použitia	Ako programovacie rozhranie pre riadenie Ako prístup pre údržbu sietí Na dočasné pripojenie prídavných zariadení Pre rýchle pripojenie k existujúcim sieťovým štruktúram Na programovanie a údržbu integrovaných komponentov
Popis funkcie	Západkový uzáver zaisťuje spoľahlivé utesnenie. V prípade potreby sa dá odblokovať.
Materiál	Montážny rám: plast PBT (čierny) Plastový kryt: polykarbonát (polopriehľadný)
Rozsah dodávky	Krytka rozhrania, kompletná, sa skladá z plastového rámčeka, zásuvky (VDE), RJ 45 (zdieľka/zdieľka, Cat 5e) a výrezu pre istič FI. Príprava výrezu pre USB A (zdieľka/zdieľka) 3 mm dvojité bit s nasadzovacou otočnou rukoväťou
Montážny výrez	Šírka výrezu: 117 mm Výška výrezu: 91 mm
Poznámka	Krytka rozhrania sa smie použiť len pri namontovanom ističi FI
Rozmery	Šírka: 131 mm Výška: 127 mm
Menovité prevádzkové napätie	250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Features

Menovitý prúd 230 V, 50 Hz	10 - 16 A
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 65
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,56 kg
Brutto hmotnosť	0,569 kg
Číslo colnej sadzby	85366990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	SZ kryt rozhrania, komplet, inštalačný rám a vložky rozhrania, s plastovým krytom, polopriehľadný, RJ45, zásuvkový modul Nemecko, predvyrazené otvory pre použitie FI spínačov

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---