


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.100

# Systemové LED svietidlo

State: 21.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.100 - Systémové LED svietidlo

LED system light – the first light especially for enclosures! Highly innovative LED technology for even more light into the very last corner.



## Features

Obj. č.	SZ 2500.100
Prevedenie	bez zásuvky
Výhody	Optimálne osvetlenie celej rozvádzačovej skrine Voliteľná montáž pomocou západiek do rastra, skrutkou alebo pomocou magnetu Použitelnosť v akejkoľvek aplikácii
Prevedenie	bez zásuvky
Materiál	Teleso svietidla: pretlačovaný hliník Kryt svietidla: polykarbonát Zakončenie svietidla: PC-ABS
Farba	Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacích skrutiek
Menovitý príkon	5 W
Možnosti pripojenia	Infeed, 2-pole Through-wiring, 2-pole Door-operated switch
Trieda ochrany	II (all-insulated)

# Features

Druh montáže svietidla	Screw-fastening Clip attachment Magnetic attachment (accessory)
Možnosti montáže	Pre montáž do kompaktných rozvádzačových skriň AX je nutná lišta pre vnútorné vybavenie AX a montážny uholník
Svetelný tok	400 lm
Farba svetla	4000 K (neutrálna biela)
Poznámka	Pripojovacie príslušenstvo sa objednáva samostatne.
Rozmery	Šírka: 262 mm Výška: 55 mm Hĺbka: 23 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...55 °C
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,213 kg
Brutto hmotnosť	0,28 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	7,2
Číslo colnej sadzby	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	Systémové svietidlo SZ LED, 400 lumenov, D: 262 mm, 100-230 V

# Approvals

Approvals	CCC exception letter ENEC
-----------	------------------------------

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK

PCF-declaration