


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.104

# Systemové LED svítidlo

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.104 - Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo – první svítidlo určené speciálně pro rozváděčové skříně! Inovativní LED technologie zajišťuje ještě více světla do všech koutů.



## Features

Obj. číslo	SZ 2500.104
Provedení	bez zásuvky
Výhody	Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu Použitelnost v jakékoliv aplikaci
Provedení	bez zásuvky
Materiál	Těleso svítidla: protlačovaný hliník Kryt svítidla: polykarbonát Zakončení svítidla: PC-ABS
Barva	Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacích šroubů
Jmenovitý příkon	5 W
Možnosti připojení	Napájení, 2-žilové Průchozí propojení, 2-žilové Dveřní polohový spínač
Třída ochrany	II (s ochrannou izolací)

# Features

Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění Západky do rastru Upevnění magnetem (příslušenství)
Možnosti montáže	Pro montáž do kompaktních rozvaděčových skříní AX je nutná lišta pro vnitřní vybavení AX a montážní úhelník
Světelný tok	400 lm
Barva světla	4000 K (neutrální bílá)
Poznámka	– Připojovací příslušenství se objednává samostatně
Rozměry	Šířka: 262 mm Výška: 55 mm Hloubka: 23 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...55 °C
Jmenovité provozní napětí	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,28 kg
Brutto hmotnost	0,287 kg
Číslo celní sazby	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	SZ Systémové LED svítidlo, 400 lumen, délka: 262 mm, 100-230 V, UL

# Approvals

Approvals	UL
-----------	----

# Approvals

---

Explanations

Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě UK  
PCF-declaration