


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.212 Systémové LED svietidlo

State: 26.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.212 - Systémové LED svietidlo

LED system light – the first light especially for enclosures! Highly innovative LED technology for even more light into the very last corner.



Features

| | |
|---------------------|---|
| Obj. č. | SZ 2500.212 |
| Prevedenie | so zásuvkou |
| Výhody | Optimálne osvetlenie celej rozvádzačovej skrine Voliteľná montáž pomocou západiek do rastra, skrutkou alebo pomocou magnetu Použitelnosť v akejkoľvek aplikácii |
| Prevedenie | Zásuvka 90° otočný konektor Nastavenie rozptylu svetla |
| Materiál | Teleso svietidla: pretlačovaný hliník Kryt svietidla: polykarbonát Zakončenie svietidla: PC-ABS |
| Farba | Kryt: RAL 7016 |
| Rozsah dodávky | Vrátane upevňovacích skrutiek |
| Menovitý príkon | 11 W |
| Možnosti pripojenia | Infeed, 3-pole Through-wiring, 3-pole Door-operated switch |

Features

| | |
|--|---|
| Overvoltage category | II |
| Trieda ochrany | II (all-insulated) |
| Druh montáže svietidla | Screw-fastening Clip attachment |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie | 300 V AC |
| Možnosti montáže | Priamo na profil skrine s rozmerovým rastrom 25 mm |
| Svetelný tok | 900 lm |
| Farba svetla | 4000 K (neutrálna biela) |
| Poznámka | Pripojovacie príslušenstvo sa objednáva samostatne. |
| Rozmery | Šírka: 437 mm Výška: 80 mm Hĺbka: 44 mm |
| Rozsah prevádzkových teplôt | -20 °C...55 °C |
| Zásuvky | F/B (type E, CEE 7/5) |
| Menovité prevádzkové napätie | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Prevedenie zásuvky | F/B (type E, CEE 7/5) |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 20 |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,5 kg |
| Brutto hmotnosť | 0,622 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 13,6 |
| Číslo colnej sadzby | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

Features

Popis výrobku

Systémové svietidlo SZ LED, 900 lumenov, D: 437 mm, 100-230 V, so zásuvkou pre Belgicko/Francúzsko

Approvals

Approvals

ENEC

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration