

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.320

Systemové LED svietidlo

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.320 - Systémové LED svietidlo

LED system light – the first light especially for enclosures! Highly innovative LED technology for even more light into the very last corner.



Features

Obj. č.	SZ 2500.320
Prevedenie	s detektorom pohybu
Výhody	Optimálne osvetlenie celej rozvádzačovej skrine Voliteľná montáž pomocou západiek do rastra, skrutkou alebo pomocou magnetu Použitelnosť v akejkoľvek aplikácii
Prevedenie	Pohybové čidlo 90° otočný konektor Nastavenie smeru svietenia Nastavenie rozptylu svetla
Materiál	Teleso svietidla: pretlačovaný hliník Kryt svietidla: polykarbonát Zakončenie svietidla: PC-ABS
Farba	Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacích skrutiek
Menovitý príkon	13 W
Možnosti pripojenia	Infeed, 2-pole Through-wiring, 2-pole

Features

Motion detector	Yes
Trieda ochrany	III (SELV)
Druh montáže svietidla	Screw-fastening Clip attachment Magnetic attachment (accessory)
Možnosti montáže	Priamo na profil skrine s rozmerovým rastrom 25 mm
Svetelný tok	1 200 lm
Farba svetla	4000 K (neutrálna biela)
Poznámka	Pripojovacie príslušenstvo sa objednáva samostatne.
Rozmery	Šírka: 437 mm Výška: 85 mm Hĺbka: 37 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...55 °C
Menovité prevádzkové napätie	24 V - 56 V (DC)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,488 kg
Brutto hmotnosť	0,65 kg
Číslo colnej sadzby	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	Systémové svietidlo SZ LED, 1200 lumenov, D: 437 mm, 24 V DC, s detektorom pohybu

Approvals

Approvals

Approvals

30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK