

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2503.020

Držiak na upevnenie na stenu

State: 29.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2503.020 - Držiak na upevnenie na stenu pre AX z ocelového plechu, KX z ocelového plechu, AX IT, EL

Ideal for convenient one-person assembly of wall-mounted enclosures, even in confined spaces.



Features

Obj. č.	AX 2503.020
Výhody	<p>Priame priskrutkovanie zozadu pomocou samoreznej skrutky do otvoru v zadnom plechu skrine</p> <p>Jednoduché zavesenie nástenného držiaka na predmontovanú skrutku na stene</p> <p>Rôzne montážne pozície umožňujú optimálne prispôsobenie upevnenia na stenu miestnym podmienkam</p> <p>Ako alternatíva k závitorezným skrutkám sa môže držiak upevniť aj zvnútra skrutkou a maticou.</p> <p>Dodatocná možnosť na upevnenie s maticou pri dynamických použitíach</p>
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky	Držiak na upevnenie na stenu Krytky Vrátane upevňovacieho materiálu
Vzdialenosť od steny	40 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AX sheet steel KX sheet steel AX IT EL AX wall-mounted enclosure, 3-part

Features

Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	0,56 kg
Brutto hmotnosť	0,568 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	SZ nástenný držiak, pre AX a KX, oceľový plech, vzdialenosť od steny: 40 mm

Approvals

Approvals	DNV UL + C-UL - FTTA
-----------	-------------------------