

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2503.020

Držák pro upevnění na stěnu

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2503.020 - Držák pro upevnění na stěnu pro AX z ocelového plechu, KX z ocelového plechu, AX IT, EL

Optimální pro pohodlnou montáž nástěnných skříní jednou osobou i za stísněných prostorových podmínek.



Features

Obj. číslo	AX 2503.020
Popis výrobku	Optimální pro pohodlnou montáž nástěnných skříní jednou osobou i za stísněných prostorových podmínek.
Výhody	<p>Přímé přišroubování zezadu pomocí samořezného šroubu do otvoru v zadním plechu skříně</p> <p>Snadné zavěšení nástěnného držáku na předmontovaný šroub na stěně</p> <p>Různé montážní pozice umožňují optimální přizpůsobení upevnění na stěnu místním podmínkám</p> <p>Jako alternativa k závitorezným šroubům se může držák upevnit i zevnitř šroubem a maticí.</p> <p>Dodatečná možnost k upevnění s maticí u dynamických použití</p>
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky	Držák pro upevnění na stěnu Krytky Včetně upeňovacího materiálu
Vzdálenost od stěny	40 mm

Features

Vhodné pro	Typ skříně: AX ocelový plech KX ocelový plech AX IT EL Nástěnné skřínky AX, trojdílné
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Balení	4 ks
Netto hmotnost	0,56 kg
Brutto hmotnost	0,568 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	SZ Držák pro upevnění na stěnu, pro AX a KX, ocelový plech, vzdálenost od stěny: 40 mm

Approvals

Approvals	DNV UL + C-UL - FTFA
-----------	-------------------------