

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2534.100

Uzávěr s profilovou půlválcovou vložkou

State: 3.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2534.100 - Uzávěr s profilovou půlválcovou vložkou pro AE

K dodatečnému namontování na všechny jednodveřové skříně AE s otočným uzávěrem.

Features

Obj. číslo	SZ 2534.100
Popis výrobku	K dodatečnému namontování na všechny jednodveřové skříně s otočným uzávěrem. Kryt je blokován profilovou půlválcovou vložkou celkové délky 40 mm, resp. 45 mm (podle DIN 18 252). Přídavný kryt chrání vložku před znečištěním. Stupeň krytí skříně se nesníží. Dodává se bez profilových půlválcových vložek.
Materiál	Zinkový tlakový odlitek
Barva	RAL 7035
Poznámka	Nevhodný pro skříně z nerez oceli 1.4404 (AISI 316L) a použití otočného uzávěru SZ 2304.000.
Vhodné pro obj. č.	9785040 9785042
Vhodné pro typ skříně	AE s otočným uzávěrem Nástěnná skříň AE s otočným uzávěrem Základní AE s otočným uzávěrem
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,239 kg
Brutto hmotnost	0,257 kg
Číslo celní sazby	83016000
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Popis výrobku	Zámek s profilovou