


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Plastové kabelové přírubové desky

State: 12.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2560.010 - Plastové kabelové přírubové desky s metrickými zeslabenými místy k vyražení otvorů

Se zeslabenými místy k vyražení otvorů pro kabelové průchodky.

Features

Obj. č.	SZ 2560.010
Barva	RAL 7035
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Rozměry	Šířka: 160 mm Hloubka: 70 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AE
Přírubová deska	Velikost: null
Rozsah provozních teplot	-40 °C...70 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55 při správné montáži
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Balení	10 ks
Netto hmotnost	0.51
Brutto hmotnost	0.605
Číslo celní sazby	39269097
EAN	4028177550254

Features

E-Number Sweden	E3404761
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421