

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2560.400

# Kovová přírubová doska

State: 26.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2560.400 - Kovová prírubová doska

As spare/replacement part for the standard gland plates supplied loose, IP 66 when mounting in the usual position at the bottom.

## Features

Obj. č.	SZ 2560.400
Prevedenie	plná
Materiál	Oceľový plech
Farba	RAL 7035
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Rozmery	Šírka: 160 mm Hĺbka: 70 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AE
Prírubová doska	Veľkosť: 1
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66 when mounting in the usual position at the bottom
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,119 kg
Brutto hmotnosť	0,128 kg
Číslo colnej sadzby	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	SZ kovová prírubová doska, plná, ŠxH: 160x70 mm, rozmer: 1