


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2561.010

# Plastové káblové prírubové dosky

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.010 - Plastové káblové prírubové dosky s metrickými zoslabenými miestami na vyrazenie otvorov

With pre-punched holes for cable glands.

## Features

Obj. č.	SZ 2561.010
Farba	RAL 7035
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skrinách.
Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Rozmery	Šírka: 330 mm Hĺbka: 90 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AE
Prírubová doska	Veľkosť: 3
Rozsah prevádzkových teplôt	-40 °C...70 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55 if installed correctly
Balenie	10 pc(s).
Netto hmotnosť	1,13 kg
Brutto hmotnosť	1,396 kg
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	SZ plastová káblová prírubová doska, s metrickými predvyrazenými otvormi, ŠxH: 330x90 mm, veľkosť: 3