

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.300

Prírubová doska z plastu

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.300 - Prírubová doska z plastu s membránami, pre AX

Simply pierce the plastic with a sharp object, and pull through the cable.

Features

Obj. č.	SZ 2561.300
Materiál	plast podľa normy UL 94-V0
Farba	V odtieni podobnom RAL 7035
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Rozmery	Šírka: 256 mm Hĺbka: 149 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AX
Prírubová doska	Veľkosť: 1
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66 if installed correctly
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Počet káblových priechodiek a Ø (mm) min.-max.	15 x 5-11 22 x 10-15 8 x 15-25 4 x 19-34 1 x 26-54
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,36 kg
Brutto hmotnosť	0,365 kg
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Features

Popis výrobku

SZ plastové přírubové dosky, pre AX, s membránami, ŠxH: 256x149 mm, pre přírubové dosky veľkosti 1

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA