

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2561.500**

**Plastové káblové prírubové dosky**

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.500 - Plastové káblové prírubové dosky s membránami

Simply pierce the plastic and pull through the cable, protection category IP 65 with careful cable entry.

## Features

Obj. č.	SZ 2561.500
Materiál	plast podľa normy UL 94-V0 Bez halogénu
Farba	V odtieni podobnom RAL 7035
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skrinách.
Rozmery	Šírka: 330 mm Hĺbka: 90 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AE
Prírubová doska	Veľkosť: 3
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 65
Počet káblových priechodiek a Ø (mm) min.-max.	17 x 6-11 27 x 10-15 2 x 15-21 4 x 16-25 2 x 19-34
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,365 kg
Brutto hmotnosť	0,37 kg
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Features

---

Popis výrobku

SZ plastová káblová přírubová doska, s membránami, ŠxH: 330x90 mm, velikost: 3