

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2561.500**

**Plastové káblové prírubové dosky**

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.500 - Plastové káblové prírubové dosky s membránami

Simply pierce the plastic and pull through the cable, protection category IP 65 with careful cable entry.

## Features

|  |  |
|--|--|
| Obj. č.  | SZ 2561.500  |
| Materiál                                       | plast podľa normy UL 94-V0<br>Bez halogénu                     |
| Farba  | V odtieni podobnom RAL 7035                                    |
| Poznámka                                       | Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skrinách.  |
| Rozmery  | Šírka: 330 mm<br>Hĺbka: 90 mm                                  |
| Vhodné pre                                     | Typ skrine: AE   |
| Prírubová doska                                | Veľkosť: 3   |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529         | IP 65  |
| Počet káblových priechodiek a Ø (mm) min.-max. | 17 x 6-11<br>27 x 10-15<br>2 x 15-21<br>4 x 16-25<br>2 x 19-34 |
| Balenie  | 1 pc(s).   |
| Netto hmotnosť                                 | 0,365 kg   |
| Brutto hmotnosť                                | 0,37 kg  |
| Číslo colnej sadzby                            | 39269097   |
| ETIM 9   | EC000211   |
| ETIM 8   | EC000211   |
| ECLASS 8.0                                     | 27142421   |

# Features

---

Popis výrobku

SZ plastová káblová přírubová doska, s membránami, ŠxH: 330x90 mm, velikost: 3