


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

Plastové káblové prírubové dosky

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2562.010 - Plastové káblové prírubové dosky s metrickými zoslabenými miestami na vyrazenie otvorov

With pre-punched holes for cable glands.

Features

Obj. č.	SZ 2562.010
Farba	RAL 7035
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Rozmery	Šírka: 339 mm Hĺbka: 149 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AE
Prírubová doska	Veľkosť: 4
Rozsah prevádzkových teplôt	-40 °C...70 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55 if installed correctly
Balenie	5 pc(s).
Netto hmotnosť	0,95 kg
Brutto hmotnosť	1 kg
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Features

Popis výrobku

SZ plastová káblová příruba, s metrickými predvyrazenými otvory,
ŠxH: 339x149 mm, velikost: 4