

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.100

Kovová přírubová doska

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.100 - Kovová prírubová doska s metrickými zoslabenými miestami na vyrazenie otvorov

Simply knock out the holes for the cable glands using a screwdriver, IP 66 when mounting in the usual position at the bottom.

Features

Obj. č.	SZ 2562.100
Materiál	Oceľový plech
Farba	RAL 7035
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skrinách.
Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov	2 x M16 5 x M20 13 x M25 2 x M32 2 x M40
Rozmery	Šírka: 339 mm Hĺbka: 149 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AE
Prírubová doska	Veľkosť: 4
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66 when mounting in the usual position at the bottom
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,5 kg
Brutto hmotnosť	0,62 kg
Číslo colnej sadzby	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Features

Popis výrobku

SZ kovová přírubová doska, s metrickými predvyrazenými otvory,
ŠxH: 339x149 mm, velikost: 4