


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.150

Kovová prírubová doska

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.150 - Kovová prírubová doska

As spare/replacement part for the standard gland plates supplied loose, IP 66 when mounting in the usual position at the bottom.

Features

Obj. č.	SZ 2563.150
Prevedenie	plná
Materiál	Oceľový plech
Farba	RAL 7035
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Rozmery	Šírka: 534 mm Hĺbka: 149 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AE
Prírubová doska	Veľkosť: 5
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66 when mounting in the usual position at the bottom
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,85 kg
Brutto hmotnosť	0,936 kg
Číslo colnej sadzby	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	IN kovová prírubová doska, plná, ŠxH: 534x149 mm, veľkosť: 5