

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2563.500**

**Plastové káblové prírubové dosky**

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2563.500 - Plastové káblové prírubové dosky s membránami

Simply pierce the plastic and pull through the cable, protection category IP 65 with careful cable entry.

## Features

Obj. č.	SZ 2563.500
Materiál	plast podľa normy UL 94-V0 Bez halogénu
Farba	V odtieni podobnom RAL 7035
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Rozmery	Šírka: 534 mm Hĺbka: 149 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AE
Prírubová doska	Veľkosť: 5
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 65
Počet káblových priechodiek a Ø (mm) min.-max.	18 x 5-9 16 x 7-12 36 x 10-15 6 x 15-24 2 x 23-30 2 x 26-35 4 x 26-54 1 x 50-110
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,86 kg
Brutto hmotnosť	0,96 kg
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC000211

# Features

---

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	SZ plastová kábllová přírubová doska, s membránami, ŠxH: 534x149 mm, velikost: 5

---