

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2565.300

## Prírubová doska z plastu

State: 9.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2565.300 - Prírubová doska z plastu s membránami, pre AX

Simply pierce the plastic with a sharp object, and pull through the cable.

## Features

Obj. č.	SZ 2565.300
Materiál	plast podľa normy UL 94-V0
Farba	V odtieni podobnom RAL 7035
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skrinách.
Rozmery	Šírka: 301 mm Hĺbka: 221 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AX
Prírubová doska	Veľkosť: 5
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66 if installed correctly
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Počet káblových priechodiek a Ø (mm) min.-max.	30 x 5-11 40 x 10-15 5 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54 1 x 50-110
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,585 kg
Brutto hmotnosť	0,59 kg
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

# Features

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Popis výrobku

SZ plastové přírubové dosky, pre AX, s membránami, ŠxH: 301x221 mm, pre přírubové dosky veľkosti 5

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL - FTTA