

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2566.300

## Prírubová doska z plastu

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2566.300 - Prírubová doska z plastu s membránami, pre AX

Simply pierce the plastic with a sharp object, and pull through the cable.

## Features

Obj. č.	SZ 2566.300
Materiál	plast podľa normy UL 94-V0
Farba	V odtieni podobnom RAL 7035
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skrinách.
Rozmery	Šírka: 401 mm Hĺbka: 221 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AX
Prírubová doska	Veľkosť: 6
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66 if installed correctly
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Počet káblových priechodiek a Ø (mm) min.-max.	30 x 5-11 50 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,752 kg
Brutto hmotnosť	0,76 kg
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC000211

## Features

---

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	SZ plastové přírubové dosky, pre AX, s membránami, ŠxH: 401x221 mm, pre přírubové dosky veľkosti 6

---

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------

---