

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.300

Prírubová doska z plastu

State: 10.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.300 - Prírubová doska z plastu s membránami, pre AX

Simply pierce the plastic with a sharp object, and pull through the cable.

Features

Obj. č.	SZ 2567.300
Materiál	plast podľa normy UL 94-V0
Farba	V odtieni podobnom RAL 7035
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Rozmery	Šírka: 436 mm Hĺbka: 221 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AX
Prírubová doska	Veľkosť: 7
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66 if installed correctly
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Počet káblových priechodiek a Ø (mm) min.-max.	30 x 5-11 52 x 10-15 8 x 15-25 6 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,8 kg
Brutto hmotnosť	0,82 kg
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC000211

Features

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	SZ plastové přírubové dosky, pre AX, s membránami, ŠxH: 436x221 mm, pre přírubové dosky veľkosti 7

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------